



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH050VAS0002E05



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		< 60 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale [A]		4
Capacità di corrente totale (UL) [A]		3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...50 °C
Temperatura ambiente mobile [°C]		5...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...50 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-25...55
Umidità di immagazzinamento [%]		10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cavo di collegamento con connettore maschio


ASTGH050VAS0002E05

Dati meccanici		
Peso	[g]	109,2
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiali		Corpo: PVC arancione
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico	
Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Collegamento elettrico - connettore	
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm	



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Colori dei fili conduttori :	
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco