



Sensore induttivo per attacco su tubi

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS



- 1 Superficie attiva
- 2 LED Stato operativo
- 3 LED Stato di commutazione



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	< 14
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	70 x 20 x 12

Applicazione

Principio operativo	staticamente
---------------------	--------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...35 DC
Corrente assorbita [mA]	< 15
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si



Sensore induttivo per attacco su tubi

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione	[mm]	< 14
Risoluzione sfera di acciaio (diametro)	[mm]	3
Max. velocità dei pezzi	[m/s]	35
Tempi di reazione		
Prolungamento impulso	[ms]	100
Max. tempo di rilascio	[ms]	100
Tempo di risposta	[ms]	< 0,5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
MTTF	[anni]	1332
Certificazione UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Tensione di alimentazione	Class 2
	Numero file UL	E174191
Dati meccanici		
Peso	[g]	50
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	70 x 20 x 12
Materiali		Corpo: PC
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura		fascette di fissaggio: 2
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		
Connettore: 1 x M8; codifica: A		
		

I85000



Sensore induttivo per attacco su tubi

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

Collegamento

