




## Sensore induttivo

IHK3012BBPKG/M/60V/US-104



## Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	12
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M30 x 1,5 / L = 70

## Applicazione

Particolarità	contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata
Applicazione	Applicazioni difficili e per macchine mobili

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...60 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si

## Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Frequenza di commutazione DC [Hz]	100
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

## Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	12
Distanza operativa [mm]	0...9,72
Distanza di commutazione aumentata	si

# IIM208



## Sensore induttivo

IHK3012BBPKG/M/60V/US-104

Precisione / Deriva			
Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,45 / rame: 0,35		
Isteresi [% di Sr]	1...20		
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente [°C]	-40...85		
Grado di protezione	IP 67; IP 69K		
Test / Certificazioni			
EMC	Veicoli		
	Emissione di interferenze e immunità: ECE R10	Certificazione E1	
	resistenza alle interferenze secondo DIN ISO 11452-2	100 V/m	
	interferenze condotte in reti da 24 V secondo ISO 7637-2: 2004 (impulso da 1 a 4) e ISO16750-2:		
	Impulso	1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump	
	grado di severità	III III III III III III Test A	
	Criterio di guasto	C A C A A C C	
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV rete line to line	
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V	
	EN 55011	Classe B	
	Resistenza a vibrazione	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
		EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -40...85 °C
Resistenza a shock continui	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -20...50 °C	
Rapida variazione di temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicli	
Test con nebbia salina	EN 60068-2-52 Kb	grado di severità 5 (4 cicli di prova)	
MTTF [anni]		907	
Certificazione UL	Ta	0...40 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	Tensione di alimentazione	Class 2	
	Numero file UL	E174191	
Dati meccanici			
Peso [g]		126	
Corpo		Tipo filettato	
Montaggio		montaggio schermato	
Dimensioni [mm]		M30 x 1,5 / L = 70	
Definizione filettatura		M30 x 1,5	
Materiali		Boccola filettata: acciaio inox; superficie attiva: LCP naturale; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone	

# IIM208



## Sensore induttivo

IHK3012BBPKG/M/60V/US-104

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	4 x 90° LED, giallo
-------------	-----------------------	---------------------

### Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2
-----------	----------------------

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



### Collegamento

