


KT5350



Pulsante luminoso capacitivo

KTMBF-ERGBPKG/2M



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	Ø 32 / L = 31

Applicazione

Principio operativo	bistabile
---------------------	-----------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12...30 DC
Corrente assorbita [mA]	30
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	500

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Tempi di reazione

Tempo di risposta [ms]	35
------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale)

Test / Certificazioni

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------


KT5350



Pulsante luminoso capacitivo

KTMBF-ERGBPKG/2M

Dati meccanici		
Peso	[g]	119,5
Dimensioni	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiali	Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso attivabile
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 1	
	Guarnizione: 1	
Accessori opzionali	Disco con simbolo	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :	
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
YE =	giallo