


Pulsante capacitivo

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	Ø 100 / L = 11

Applicazione

Principio operativo	dinamico
---------------------	----------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12...30 DC
Corrente assorbita [mA]	30
Classe di isolamento	III

KT5002



Pulsante capacitivo

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	500

Uscite

Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Durata segnale di uscita	[ms]	300

Tempi di reazione

Tempo di risposta	[ms]	35
-------------------	------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado di protezione		IP 67; IP 69K; (faccia frontale)

Test / Certificazioni

MTTF	[anni]	391
------	--------	-----

Dati meccanici

Peso	[g]	131
Dimensioni	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiali		superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV trasparente; Corpo: PC/ABS nero; Anello esterno: PC/ABS verde

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, rosso
	Funzionamento	8 x LED, verde

Accessori

Accessori opzionali		anello esterno di vari colori
---------------------	--	-------------------------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,3 m, PUR

Connettore: 1 x M8; codifica: A



KT5002



Pulsante capacitivo

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Collegamento

