

MK5051




Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKN3000-BPKG/0,3M M12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5107

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Corrente assorbita [mA]		< 10
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]		2
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		100
Frequenza di commutazione DC [Hz]		5000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione [mT]		3
Velocità di passaggio [m/s]		< 5
Precisione / Deriva		
Isteresi [mm]		1,5
Ripetibilità [mm]		0,2

MK5051



Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKN3000-BPKG/0,3M M12

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dati meccanici		
Superficie attiva		davanti
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a T
Materiali		plastica
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		
Cavo: 0,3 m, PUR		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		



Collegamento

