


MK5343



Sensore per cilindri con cella AMR

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS



1 Eccentrico di fissaggio



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Dimensioni	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 10
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	30
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	5000
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	2
Velocità di passaggio	[m/s]	< 10
Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1

MK5343



Sensore per cilindri con cella AMR

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

Ripetibilità	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 65; IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B
MTTF	[anni]	2064
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	C008

Dati meccanici

Peso	[g]	8,7
Montaggio		montaggio schermato
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a C
Dimensioni	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materiali		Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox
Coppia di serraggio	[Nm]	< 0,24

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,15 m, PUR

Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto



MK5343



Sensore per cilindri con cella AMR

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

Collegamento

