


Sensore per cilindri con tiranti

MKZ3000-BPKG/5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 superficie attiva



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	30 x 30 x 23

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo di disponibilità [ms]	2

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	300
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

MK5044



Sensore per cilindri con tiranti

MKZ3000-BPKG/5M

Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	3
Velocità di passaggio	[m/s]	< 5
Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1
Ripetibilità	[mm]	0,1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dati meccanici		
Superficie attiva		davanti
Tipo di cilindro		cilindri con tiranti
Dimensioni	[mm]	30 x 30 x 23
Materiali		alluminio; plastica
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BU = blu
BK = nero