


Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 12
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo di disponibilità [ms]	1

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	3,1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	10000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si



Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	2,5
Velocità di passaggio	[m/s]	< 5
Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1...2
Ripetibilità	[mm]	0,1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dati meccanici		
Superficie attiva		davanti
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a C
Dimensioni	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiali		LCP
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 0,5 m, PUR		
Collegamento elettrico - connettore		
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: viti, orientabile		



MK5058



Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Collegamento

