


# MK5352



## Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/AS



- 1 Eccentrico di fissaggio  
2 Superficie attiva



### Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo di disponibilità [ms]	30

### Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	10000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

### Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione [mT]	2,8
Velocità di passaggio [m/s]	> 10

# MK5352



## Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/AS

Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1,5
Ripetibilità	[mm]	< 0,2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 65; IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	C008
Dati meccanici		
Peso	[g]	12,4
Montaggio		montaggio non schermato
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a C
Dimensioni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiali		Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox; tubo protettivo: PTFE
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		
Cavo: 0,3 m, PUR; tubo protettivo		
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto		
		

# MK5352



## Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/IAS

### Collegamento

