




Fotocellula a barriera ricevitore

O7E-HNKG/0,20M/AS



ricevitore dietro la lente superiore



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Corrente assorbita [mA]		10; ((24 V))
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Uscite		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		100
Frequenza di commutazione DC [Hz]		1000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		ricevitore
Portata [m]		0...1,5
Portata impostabile		no



Fotocellula a barriera ricevitore

O7E-HNKG/0,20M/AS

Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata
--	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [anni]	1077

Dati meccanici

Peso [g]	14,4
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	20,3 x 15 x 9
Materiali	PA
Materiale lente	PMMA
Orientamento lente	ottica laterale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo UL
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto



Collegamento

