



Fotocellula reflex

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OA0106

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Particolarità	Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita	[VA]	2
Classe di isolamento		II
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	660

Uscite

Modello elettrico		relè
Funzione uscita		commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Carico del contatto		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	10
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	10
Protezione da cortocircuito		no
Resistente a sovraccarico		no

**Fotocellula reflex**

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Campo di rilevamento		
Portata	[m]	< 8; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile		si
Filtro di polarizzazione disponibile		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Dati meccanici		
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PPO modificato
Materiale lente		PMMA
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso
Accessori		
Fornitura		Staffa di montaggio
		cacciavite
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x		