

Fotocellula reflex

OAP-FKOA/LS500L



1 selettori e potenziometri dietro la copertura

Caratteristiche del prodotto

Corpo parallelepipedo

Applicazione

Particolarità Filtro di polarizzazione

Principio di funzionamento Fotocellula reflex

Dati elettrici

Frequenza AC [Hz] 47...63

Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC

Max. potenza assorbita [VA] 3,5

Classe di isolamento II

Uscite

Modello elettrico relè

Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (programmabile)

Carico del contatto 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Frequenza di commutazione AC [Hz] 10

Frequenza di commutazione DC [Hz] 10

Protezione da cortocircuito no

Resistente a sovraccarico no



Fotocellula reflex

OAP-FKOA/LS500L

Campo di rilevamento		
Portata su catarifrangente	[m]	8; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile		si
Filtro di polarizzazione disponibile		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Peso	[g]	362,874
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PBT
Materiale lente		PMMA
Orientamento lente		ottica laterale
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso
Accessori		
Fornitura		Staffa di montaggio cacciavite
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A		
		

Fotocellula reflex

OAP-FKOA/LS500L

Collegamento

