


Fotocellula a barriera emettitore

OES-V/6m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OE0006

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	Tipo filettato

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatori switching	si
Amplificatori	Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010
Classe di isolamento	III
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	950

Uscite

Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	emettitore
Portata [m]	< 1

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67



Fotocellula a barriera emettitore

OES-V/6m

Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	49633
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M8 x 1
Definizione filettatura		M8 x 1
Materiali		ottone nichelato
Accessori		
Fornitura		dadi di fissaggio: 2
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Collegamento		



RD = Colori dei fili conduttori :
 screen = rosso
 schermo