


Fotocellula a barriera emettitore

OLS-00KG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: O5S500 + E21122

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Pulsante senza funzione

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 22
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Protezione da sovratensione	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	emettitore
Portata [m]	< 25
Portata impostabile	no



Fotocellula a barriera emettitore

OLS-00KG/US-100

Max. diametro del punto luminoso	[mm]	2500
----------------------------------	------	------

Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata	
--	---------------------	--

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67	
---------------------	-------	--

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo	parallelepipedo	
-------	-----------------	--

Dimensioni	[mm]	75 x 27 x 62
------------	------	--------------

Materiali	PA; PBT	
-----------	---------	--

Materiale lente	PMMA	
-----------------	------	--

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
-------------	---------------	----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo	
----------	---------	--

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

