


Fotocellula reflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: O8P204

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Particolarità	Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 20
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Tip. durata d'uso [h]	75000
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C]	25

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso buio
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	50
Frequenza di commutazione DC [Hz]	800
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si



Fotocellula reflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Campo di rilevamento		
Portata su catarifrangente	[m]	0,8; (Catarifrangente Ø 35 E20004)
Portata impostabile		no
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	10
Dimensioni del punto luminoso valide per		Portata
Filtro di polarizzazione disponibile		si
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	< 0,6
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...50
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Dati meccanici		
Peso	[g]	14,9
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materiali		ABS
Materiale lente		PMMA
Orientamento lente		ottica laterale
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	campo non sicuro	1 x LED, giallo lampeggia
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 0,2 m, PVC		
Connettore: 1 x M8; codifica: A		
		



Fotocellula reflex

OHP-DPKG/0,20M/AS

Collegamento

