


Amplificatore per fibre ottiche

OUF-DPKG



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	35; ((24 V))
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	100
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Portata [m]	< 0,12; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm]	< 40; (Fotocellula a riflessione diretta)
Portata impostabile	si

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 65



Amplificatore per fibre ottiche

OUF-DPKG

Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	583
Dati meccanici		
Peso	[g]	151,5
Corpo	parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	28 x 16 x 56
Materiali	PPO modificato	
Orientamento lente	ottica laterale	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	Staffa di montaggio: 1, E20211 cacciavite	
Osservazioni		
Osservazioni	impulso buio corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a barriera corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a riflessione diretta	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone

BU = blu

BK = nero

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva

