




Fotocellula a barriera emettitore

OLS-000A



1 Pulsante senza funzione



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita	[VA]	4
Classe di isolamento		II
Protetto da inversione di polarità		no
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	880

Uscite

Resistente a cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore		emettitore
Portata	[m]	< 25
Portata impostabile		no
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	2500
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata



Fotocellula a barriera emettitore

OLS-000A

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
MTTF	[anni]	316
Dati meccanici		
Peso	[g]	163,5
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	75 x 27 x 62
Materiali		PA; PBT
Materiale lente		PMMA
Orientamento lente		ottica laterale
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Morsetti: ...1,5 mm ² ; Rivestimento cavo: Ø 4,5...10 mm; Pressacavo: M16 X 1,5		
Collegamento		

