


Fotocellula reflex

OLP-FKOA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OL0017

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 pulsante

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Particolarità	Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita	[VA]	4
Classe di isolamento		II
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	660
Tip. durata d'uso	[h]	100000
Temperatura di riferimento per durata d'uso	[°C]	25

Uscite

Modello elettrico	relè
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Carico del contatto	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frequenza di commutazione AC	[Hz] 10

**Fotocellula reflex**

OLP-FKOA

Frequenza di commutazione [Hz]	10
DC	
Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Portata [m]	0,6...8; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile	si
Max. diametro del punto luminoso [mm]	400
Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata
Filtro di polarizzazione disponibile	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	75 x 27 x 62
Materiali	PA; PBT
Materiale lente	PMMA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettricoMorsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4,5...10 mm; Pressacavo: M16 X 1,5**Collegamento**