

PI1695




Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display

PI-004-REA01-E-ZVG/US/ IP

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: PI2895 oppure PI2795
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 indicazione alfanumerica 4 digit
- 2 LED di stato
- 3 Pulsante di configurazione



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1		
Campo di misura	-1...4 bar	-14,5...58 psi	-100...400 kPa
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica		

Applicazione

Particolarità	contatti dorati		
Applicazione	membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande		
Montaggio	Corpo orientabile a 350°		
Fluidi	Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi		
Temperatura del fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Min. pressione di scoppio	100 bar	1450 psi	10000 kPa
Resistenza a pressione	30 bar	435 psi	3000 kPa
Tipo di pressione	pressione relativa		



Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display

PI-004-REA01-E-ZVG/US/ /P

Senza spazi

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	20...32 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	0,5
Corrente di picco di entrata [mA]	6
Corrente di picco di entrata durata [ms]	30
Watchdog integrato	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1
------------------------------------	-----------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale analogico
Numero delle uscite analogiche	1
Uscita analogica corrente [mA]	4...20, invertibile; (graduabile 1:4)
Carico max [Ω]	300
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Campo di misura	-1...4 bar	-14,5...58 psi	-100...400 kPa
Punto iniziale analogico	-1...3 bar	-14,5...43,5 psi	-100...300 kPa
Punto finale analogico	0...4 bar	0...58 psi	0...400 kPa
In intervalli di	0,005 bar	0,05 psi	0,5 kPa
Impostazione di fabbrica		ASP = 0,000 bar	AEP = 4,000 bar

Precisione / Deriva

Ripetibilità [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno)
Coefficiente di temperatura punto zero	< ± 0,05; (0...70 °C)



Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display

PI-004-REA01-E-ZVG/US/ IP

[% dell'intervallo per 10 K]		
Coefficiente di temperatura intervallo		< ± 0,15; (0...70 °C)
[% dell'intervallo per 10 K]		
Tempi di reazione		
Damping uscita analogica dAA	[s]	0,1...100
Max. tempo di risposta uscita analogica	[ms]	40
Software / Programmazione		
Opzioni di parametrizzazione	punto zero; intervallo	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100
Grado di protezione	IP 67; IP 69K	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anni]	238
Dati meccanici		
Peso	[g]	440,6
Materiali	1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
Materiali a contatto con il fluido	ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. cicli di pressione	100 milioni	
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Display	4 x LED, verde
	Indicazione della funzione	indicazione alfanumerica, 4 digit
	Valori letti	indicazione alfanumerica, 4 digit
Display	bar; psi; kPa; % dell'intervallo	
Osservazioni		
Osservazioni	La certificazione 3A è valida solo se vengono utilizzati adattatori con certificazione 3A per il montaggio.	
Quantità	1 pezzo	

Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display


PI-004-REA01-E-ZVG/US/ /P

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento



- 1: Funzionamento normale
2: Modalità di programmazione (P = comunicazione per interfaccia EPS/FDT)