

PM3058




Trasmettitore di pressione con cella di misura affiorante

PM-,25-RES30-A-ZVG/US/ IP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: PM2058
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Bordo di tenuta Aseptoflex
- 2 Raccordo Aseptoflex



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura [mbar]	0...250
Raccordo a processo	collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex
Applicazione	
Applicazione	membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande
Fluidi	Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Min. pressione di scoppio [mbar]	30000
Resistenza a pressione [mbar]	10000
Tipo di pressione	pressione relativa
Senza spazi	si



Trasmettitore di pressione con cella di misura affiorante

PM-,25-RES30-A-ZVG/US/ IP

Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10,8...30 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ]		100; (500 V DC)
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite		
Numero totale uscite		1
Segnale di uscita		segnale analogico
Numero delle uscite analogiche		1
Uscita analogica corrente [mA]		4...20
Carico max [Ω]		660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA)
Resistente a sovraccarico		si
Campo di misura/regolazione		
Campo di misura [mbar]		0...250
Precisione / Deriva		
Ripetibilità [% di valore finale]		< 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% di valore finale]		< ± 1,0; (incl. errori di linearità, del punto zero e dell'intervallo (impostazione del punto limite))
Effetto della temperatura per ogni 10 K		< ± 0,4
Tempi di reazione		
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms]		3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-40...100
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici		
Materiali		PA; PBT; 1.4404 (AISI 316L)
Materiali a contatto con il fluido		ceramica; PTFE; 1.4404 (AISI 316L)
Min. cicli di pressione		100 milioni
Raccordo a processo		collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex

PM3058



Trasmettitore di pressione con cella di misura affiorante

PM-,25-RES30-A-ZVG/US/ /P

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

