




Sonda di livello idrostatica

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1				
Campo di misura	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa

Applicazione

Modello	con tubo capillare per la compensazione della pressione		
Applicazione	per applicazioni industriali		
Fluidi	Liquidi		
Temperatura del fluido [°C]	-10...85		
Min. pressione di scoppio	2,4 bar	35 psi	240 kPa
Resistenza a pressione	2 bar	29 psi	200 kPa
Tipo di pressione	pressione relativa		

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC			
Classe di isolamento	III			
Protezione da inversione di polarità	si			
Principio di misura	idrostatico			

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1			
------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Uscite

Numero totale uscite	1			
Segnale di uscita	segnale analogico			
Numero delle uscite analogiche	1			
Uscita analogica corrente [mA]	4...20			
Carico max [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)			
Protezione da cortocircuito	si			

Campo di misura/regolazione

Campo di misura	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa
-----------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------	------------

Precisione / Deriva

Ripetibilità [% dell'intervallo di misura]	< 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)			
Deriva parametri	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (incl. errori di linearità, del punto zero e dell'intervallo (impostazione del punto limite))			



Sonda di livello idrostatica

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE

	[% dell'intervallo di misura]	
Deriva della linearità	[% dell'intervallo di misura]	< 0,2 (BFSL)
Stabilità nel tempo	[% dell'intervallo di misura]	< 0,2; (ogni anno)
Coefficiente di temperatura punto zero	[% dell'intervallo per 10 K]	< ± 0,2; (0...50 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo	[% dell'intervallo per 10 K]	< ± 0,2; (0...50 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-30...80
Grado di protezione		IP 68
Test / Certificazioni		
MTTF	[anni]	403
Direttiva in materia di attrezzature a pressione		corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici		
Peso	[g]	650,6
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti); PA
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo




Sonda di livello idrostatica

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm

Collegamento



1: schermo (applicato sul corpo)
Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
GN = verde