





Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN-0360-G24/L3B

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 M4 profondità 5 mm




Caratteristiche del prodotto		
Risoluzione		360 passi; 9 bit
Versione albero		albero pieno
Diametro albero [mm]		10
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Corrente assorbita [mA]		< 250
Max. velocità elettrica [U/min]		1500
Uscite		
Modello elettrico		HTL
Capacità di corrente per uscita [mA]		20
Codice		codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero))
Campo di misura/regolazione		
Risoluzione		360 passi; 9 bit
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-20...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]		98
Grado di protezione		IP 65



Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN-0360-G24/L3B

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti		100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni		10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiali		alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	10000
Max. coppia di serraggio iniziale	[Nm]	1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio	[°C]	20
Versione albero		albero pieno
Diametro albero	[mm]	10
Materiale albero		1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero	[N]	10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero	[N]	20
Collegamento elettrico		
Cavo: 3 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; assiale		
marrone	10...30V	
giallo / marrone	10...30V Sensore	
bianco	0V	
bianco / giallo	0V Sensore	
verde	Attivazione A invertito 5...30V	
giallo	Attivazione B invertito 5...30V	
bianco / grigio	bit 8 (MSB) invertito	
marrone / verde	bit 8 (MSB)	
bianco / verde	bit 7	
rosso / blu	bit 6	
grigio / rosa	bit 5	
viola	bit 4	
nero	bit 3	
rosso	bit 2	
blu	bit 1	
Schermatura	Corpo	
diagrammi e curve		
Diagramma degli impulsi	 Attivazione A invertito Attivazione B invertito tracce 7...12 tracce 1...6	