


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

SFN12AAC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5800 + E40127

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

**Caratteristiche del prodotto**

Raccordo a processo	1/2" NPT
---------------------	----------

Applicazione

Fluidi	Liquidi; fluidi aggressivi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	5

Liquidi

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0200
---	---------

Campo di misura/regolazione**Liquidi**

Intervallo di regolazione [cm/s]	0...60
Massima sensibilità [cm/s]	0...20

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	2...20
-----------------------	--------

Liquidi

Tempo di risposta [s]	2...20
-----------------------	--------

SF3407



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFN12AAC

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Corpo	Tipo filettato
Materiali	PTFE
Materiali a contatto con il fluido	PTFE
Raccordo a processo	1/2" NPT


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio