


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

SFR12ABBE0/40M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C]	-20...60
Resistenza a pressione [bar]	30

Liquidi

Applicazione	Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C]	-20...60

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	-20...60
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0200 Exi
---	-------------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	200...2000
Massima sensibilità [cm/s]	200...800

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Liquidi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidi gassosi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

SF3214



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ABBE0/40M

Dati meccanici

Corpo	Tipo filettato
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 40 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio