


SF6201



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFG10ABB /US-100




Caratteristiche del prodotto		
Lunghezza sonda L	[mm]	15...107
Raccordo a processo		Ø 10 mm
Applicazione		
Particolarità		contatti dorati
Applicazione		campo ad alta temperatura
Montaggio		Versione per clamp
Fluidi		Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	30
Liquidi		
Applicazione		campo ad alta temperatura
Montaggio		Versione per clamp
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidi gassosi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Dati elettrici		
Collegamento ad amplificatore di controllo		VS3000
Campo di misura/regolazione		
Lunghezza sonda L	[mm]	15...107
Liquidi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
Fluidi gassosi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	200...3000
Massima sensibilità	[cm/s]	200...800
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	30
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFG10ABB /US-100

Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[anni]	8393,77
Dati meccanici		
Peso	[g]	62,5
Materiali		1.4404 (AISI 316L) composito, saldato
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L) composito, saldato
Raccordo a processo		Ø 10 mm
Accessori		
Accessori opzionali		Clamp: R 1/2, E40160
		Clamp: 1/2" NPT, E40174
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato; Max. lunghezza del cavo: 100 m		
		

SF6201



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFG10ABB /US-100

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio