



Flussostato

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI5004
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

1 Filettatura interna M18 x 1,5
2 pulsanti di regolazione



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 1
Raccordo a processo		M18 x 1,5 Filettatura interna
Applicazione		
Fluidi		Liquidi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	300
Liquidi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...36 DC; (secondo EN 50178 SELV/PELV ; per quanto riguarda l'UL: "limited voltage" con protezione da sovracorrente in conformità con UL508)
Corrente assorbita	[mA]	90; (senza carico)
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	15; (indicato visivamente)
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 1



Flussostato

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Uscite		
Numero totale uscite		1
Segnale di uscita		segnale analogico
Numero delle uscite analogiche		1
Uscita analogica corrente [mA]		4...20
Carico max [Ω]		500
Resistente a sovraccarico		si

Campo di misura/regolazione		
Liquidi		
Intervallo di regolazione [cm/s]		3...60

Tempi di reazione		
Tempo di risposta [s]		1...10
Liquidi		
Tempo di risposta [s]		1...10

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Dati meccanici		
Dimensioni [mm]		M18 x 1,5
Definizione filettatura		M18 x 1,5
Materiali		PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Raccordo a processo		M18 x 1,5 Filettatura interna

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	10 x LED, 2 colori

Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico		
------------------------	--	--

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Flussostato

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Collegamento

