


SL5204



Sensore del flusso d'aria

SLG23XEE40KG/2M



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 1
Raccordo a processo		Ø 23 mm
Applicazione		
Temperatura del fluido	[°C]	20...40
Resistenza a pressione	[bar]	1
Dati elettrici		
Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	-10...10
Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 35
Min. resistenza di isolamento	[MΩ]	100; (500 V DC)
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	90
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite		
Numero totale uscite		1
Segnale di uscita		segnale analogico
Numero delle uscite analogiche		1
Uscita analogica tensione	[V]	0...10
Campo di misura/regolazione		
Campo del flusso	[cm/s]	200...3000
Indicazioni per il campo di flusso		= 1...10 V


SL5204



Sensore del flusso d'aria

SLG23XEE40KG/2M

Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
MTTF	[anni]	727
Dati meccanici		
Peso	[g]	195
Dimensioni	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiali		Corpo: PBT; superficie del sensore: titanio
Materiali a contatto con il fluido		PBT; titanio
Raccordo a processo		Ø 23 mm
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde
Accessori		
Fornitura		Fascetta di fissaggio: 1, E40048
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :	
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco