


Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI0504 + E40099

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

**Caratteristiche del prodotto**

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo	G 1/4 filettatura esterna

Applicazione

Applicazione	alta pressione
Fluidi	Liquidi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	300

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	20...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 20

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
------------------------------------	---------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale di commutazione



Flussostato

SCR14ADBFPKG/US

Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	Potenzimetro
------------------------------------	--------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	G 1/4 filettatura esterna

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Commutazione	11 x LED
-------------	--------------	----------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A





Flussostato

SCR14ADBFPKG/US

Collegamento

