

ST1609




Flussostato

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI5000 + E40101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo	M12 x 1

Applicazione

Fluidi	Liquidi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	20...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 20

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
------------------------------------	---------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	PNP



Flussostato

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Numero delle uscite digitali	1	
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)	
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400	
Protezione da cortocircuito	si	
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi	
Resistente a sovraccarico	si	
Campo di misura/regolazione		
Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300	
Massima sensibilità [cm/s]	3...60	
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura [K/min]	15	
Tempi di reazione		
Tempo di risposta [s]	1...10	
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione	Potenziometro	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Dimensioni [mm]	M12 x 1	
Definizione filettatura	M12 x 1	
Materiali	PBT-GF20	
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)	
Raccordo a processo	M12 x 1	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	11 x LED
Accessori		
Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30 cacciavite	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

ST1609



Flussostato

SCM12ABBFPKG/US-100-IPF

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

