


Flussostato

SCR14ABBFPG/6M/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite

Numero delle uscite digitali: 1

Raccordo a processo

G 1/4 filettatura esterna

Applicazione

Fluidi

Liquidi

Temperatura del fluido [°C]

-25...80

Resistenza a pressione [bar]

30

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]

20...36 DC

Corrente assorbita [mA]

< 45

Protezione da inversione di polarità

si

Tempo di ritardo disponibilità [s]

< 20

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite

Numero delle uscite digitali: 1

Uscite

Numero totale uscite

1

Segnale di uscita

segnale di commutazione

Modello elettrico

PNP

Numero delle uscite digitali

1

Funzione uscita

NO / NC; (parametrizzabile)



Flussostato

SCR14ABBFPKG/6M/PH

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	400
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di misura/regolazione		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	15
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione		Potenzimetro
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		G 1/4 filettatura esterna
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	11 x LED
Accessori		
Fornitura		Guarnizioni: 2 x AMF 30 cacciavite
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo



Flussostato

SCR14ABBFPKG/6M/PH

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BU =	marrone
BK =	blu
	nero