




Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR14ABA/US-100-H

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/4 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	campo ad alta temperatura
Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Liquidi

Applicazione	campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0100
--	---------

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	5...1500
----------------------------------	----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR14ABA/US-100-H

Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Materiali		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo		G 1/4 filettatura esterna
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
 BN = marrone
 BU = blu
 WH = bianco