


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

STR34ABA/US-100-H

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 3/4 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	campo ad alta temperatura
--------------	---------------------------

Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
--------	-------------------------

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Resistenza a pressione	[bar]	30
------------------------	-------	----

Liquidi

Applicazione	campo ad alta temperatura
--------------	---------------------------

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0100
---	---------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
---------------------------	--------	---------

Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
---------------------	--------	--------

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	5...1500
---------------------------	--------	----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

ST4004



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR34ABA/US-100-H

Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Materiali		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo		G 3/4 filettatura esterna
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m



Collegamento

