
RV6114

Encoder incrementale con albero pieno

RV-0400-I24/J

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 posizione di riferimento
2 M3 profondità 5 mm

Caratteristiche del prodotto		
Risoluzione		400 linee
Versione albero		albero pieno
Diametro albero	[mm]	10
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	150
Uscite		
Modello elettrico		HTL
Capacità di corrente per uscita	[mA]	50
Frequenza di commutazione	[kHz]	160
Tipo di protezione da cortocircuito		< 60 s
Spostamento di fase A e B	[°]	90
Campo di misura/regolazione		
Risoluzione		400 linee
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-30...100

RV6114

Encoder incrementale con albero pieno

RV-0400-I24/J

Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	98
Grado di protezione		IP 64

Test / Certificazioni


Resistenza agli urti		100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni		15 g (55...2000 Hz)

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	Ø 58 / L = 95,5
Materiali		alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica	[U/min]	12000
Max. coppia di serraggio iniziale	[Nm]	1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio	[°C]	20
Versione albero		albero pieno
Diametro albero	[mm]	10
Materiale albero		1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero	[N]	10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero	[N]	20

Collegamento elettrico


Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.4), assiale



1	B invertito
2	L+ Sensore
3	Indice 0
4	Indice 0 invertito
5	A
6	A invertito
7	anomalia invertito
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V Sensore
12	L+

diagrammi e curve

Diagramma degli impulsi



rotazione in senso orario (visto sull'albero)