


Trasmettitore di temperatura

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1	
Campo di misura	-50...150 °C	-58...302 °F
Raccordo a processo	collegamento filettato M10 x 1 filettatura esterna DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05)	
Lunghezza sonda EL [mm]	50	

Applicazione

Elemento di misura	1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi	
Resistenza a pressione [bar]	400	

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)	
Corrente assorbita [mA]	< 30	
Classe di isolamento	III	
Protezione da inversione di polarità	si	

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1	
------------------------------------	-----------------------------------	--

Uscite

Numero totale uscite	1	
Segnale di uscita	segnale analogico	
Numero delle uscite analogiche	1	
Uscita analogica corrente [mA]	4...20	
Carico max [Ω]	(U _b - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω	
Protezione da cortocircuito	si	

TA4019



Trasmettitore di temperatura

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE

Resistente a sovraccarico		si	
Campo di misura/regolazione			
Campo di misura		-50...150 °C	-58...302 °F
Risoluzione			
Risoluzione uscita analogica		[K]	0,04
Precisione / Deriva			
Precisione uscita analogica		[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficiente di temperatura		0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C)	
[% dell'intervallo per 10 K]			
Tempi di reazione			
Dinamica di risposta T05 / T09		[s]	1 / 3; (secondo DIN EN 60751)
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente		[°C]	-40...100
Temperatura di immagazzinamento		[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Resistenza agli urti		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF		[anni]	1092
Certificazione UL		Numero di certificazione UL	K006
Dati meccanici			
Peso		[g]	93
Materiali		1.4404 (AISI 316L); PPS; FKM	
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L)	
Raccordo a processo		collegamento filettato M10 x 1 filettatura esterna DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05)	
Diametro della sonda		[mm]	6
Lunghezza sonda EL		[mm]	50
Osservazioni			
Osservazioni		I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione. in riferimento a UL: per l'utilizzo in un circuito elettrico a bassa tensione con protezione da sovracorrente secondo UL873 Tab.28.1 o I _{max} = 100/U _b (U _b = tensione del circuito elettrico)	
Quantità		1 pezzo	

TA4019




Trasmettitore di temperatura

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH (DT04-3P)



Collegamento

