


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

SFR12ABA/10M/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	campo ad alta temperatura
Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Liquidi

Applicazione	campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0200
---	---------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	200...2000
Massima sensibilità [cm/s]	200...800

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Liquidi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidi gassosi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------


SF3002



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ABA/10M/PH

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Materiali	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiali a contatto con il fluido	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm ²	
Collegamento	



Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio