


Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ABB/10M/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5200 + E40096

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	campo ad alta temperatura
--------------	---------------------------

Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
--------	-------------------------

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Resistenza a pressione	[bar]	30
------------------------	-------	----

Liquidi

Applicazione	campo ad alta temperatura
--------------	---------------------------

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0200
--	---------

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
---------------------------	--------	---------

Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
---------------------	--------	--------

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	200...2000
---------------------------	--------	------------

Massima sensibilità	[cm/s]	200...800
---------------------	--------	-----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------

Liquidi


Tempo di risposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ABB/10M/PH

Fluidi gassosi	
Tempo di risposta [s]	1...10
Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 10 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Collegamento	



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio