




Trasmettitori di temperatura con display

TD-030FFEC02-A-ZVG/US



1 2" Clamp ISO 2852
EL = Lunghezza sonda



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1	
Campo di misura	-50...150 °C	-58...302 °F
Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Raccordo a processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Lunghezza sonda EL	[mm]	30
Applicazione		
Elemento di misura	1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A)	



Trasmettitori di temperatura con display

TD-030FFEC02-A-ZVG/US

Fluidi		Fluidi liquidi e gassosi	
Resistenza a pressione	[bar]	100	
Resistenza al vuoto	[mbar]	-1000	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus)	
Corrente assorbita	[mA]	< 50	
Classe di isolamento		III	
Protezione da inversione di polarità		si	
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	2	
Ingressi/Uscite			
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite analogiche: 1	
Uscite			
Numero totale uscite		1	
Segnale di uscita		segnale analogico; IO-Link; (configurabile)	
Numero delle uscite analogiche		1	
Uscita analogica corrente	[mA]	4...20	
Carico max	[Ω]	300	
Protezione da cortocircuito		si	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di misura/regolazione			
Campo di misura		-50...150 °C	-58...302 °F
Impostazione di fabbrica		0...300 °F	
Risoluzione			
Risoluzione uscita analogica	[K]	0,04	
Risoluzione display	[K]	0,28	
Precisione / Deriva			
Precisione uscita analogica	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)	
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K]		0,1; (con deriva dalla condizione di riferimento 25°C)	
Tempi di reazione			
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	1 / 3	
Interfacce			
Interfaccia di comunicazione		IO-Link	
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link		1.1	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100	
Grado di protezione		IP 67; IP 68; IP 69K	



Trasmettitori di temperatura con display

TD-030FFEC02-A-ZVG/US

Test / Certificazioni		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Indicazioni per la certificazione	certificato di fabbrica disponibile per il download su www.factory-certificate.ifm	
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	K001
Dati meccanici		
Peso	[g]	388
Materiali	1.4404 (AISI 316L); PEI; FKM	
Materiali a contatto con il fluido	1.4404 (AISI 316L) elettrolucidato	
Raccordo a processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido	Ra: < 0,8	
Diametro della sonda	[mm]	6
Lunghezza sonda EL	[mm]	30
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		Display LED a 7 segmenti, 4 digit
		Unità di indicazione/stato, °C / °F
Osservazioni		
Osservazioni	MS = campo di misura impostato	
	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		

TD2903



Trasmettitori di temperatura con display

TD-030FFEC02-A-ZVG/US

Collegamento

