


SL0106



Sensore del flusso d'aria

SLG23CEEAKOA/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite relè: 1
Raccordo a processo	Ø 23 mm

Applicazione

Resistenza a pressione [bar]	1
------------------------------	---

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Protetto da inversione di polarità	no

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite relè: 1
------------------------------------	-----------------------------

Uscite

Segnale di uscita	segnale di commutazione
Numero delle uscite relè	1
Carico del contatto	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso	il relè si attiva in presenza di flusso
Resistente a cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di misura/regolazione

Fluidi gassosi		
Intervallo di regolazione [cm/s]		100...1000
Massima sensibilità [cm/s]		100...400

SL0106



Sensore del flusso d'aria

SLG23CEEAKOA/PH

Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	5
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	3...60
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	3...60
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione		Potenziometro
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...50
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Peso	[g]	201
Dimensioni	[mm]	Ø 23
Materiali		Corpo: PBT; superficie del sensore: titanio
Materiali a contatto con il fluido		PBT; titanio
Raccordo a processo		Ø 23 mm
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	1 x LED, rosso
	Commutazione	1 x LED, verde
Collegamento elettrico		
Protezione necessaria		fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido
Accessori		
Fornitura		Fascetta di fissaggio: 1, E40048 cacciavite
Osservazioni		
Osservazioni		Raccomandazione Dopo un cortocircuito verificare se il prodotto funziona in modo sicuro!
Quantità		1 pezzo

SL0106




Sensore del flusso d'aria

SLG23CEEAKOA/PH

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Collegamento



Nota fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1 \leq 5 A rapido

Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco