




Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-250KCKD6-...../US/

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: TS9289

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Campo di misura	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Applicazione

Elemento di misura	1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi
Profondità minima di immersione [mm]	15

Dati elettrici

Classe di isolamento	III
----------------------	-----

Campo di misura/regolazione

Campo di misura	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------------	--------------	--------------

Precisione / Deriva

Precisione [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Tempi di reazione

Dinamica di risposta T05 / T09 [s]	3 / 10; (secondo DIN EN 60751)
------------------------------------	--------------------------------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Peso [g]	125
Dimensioni [mm]	Ø 6
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti); FKM
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Diametro della sonda [mm]	6

Osservazioni

Osservazioni	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.
Quantità	1 pezzo

TS9281



Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-250KCKD6-...../US/

Collegamento elettrico

Cavo: 2,5 m, FKM

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

