




Trasmettitore di temperatura

TU-025CLEM14-A-ZVG/DE



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1	
Campo di misura	-50...150 °C	-58...302 °F
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna	
Lunghezza sonda EL	[mm]	25
Applicazione		
Elemento di misura	1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi	
Resistenza a pressione	[bar]	400
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	8...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita	[mA]	< 30
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1	
Uscite		
Numero totale uscite	1	
Segnale di uscita	segnale analogico	
Numero delle uscite analogiche	1	
Uscita analogica tensione	[V]	0,5...4,5
Min. impedenza di uscita	[Ω]	2000
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si



Trasmettitore di temperatura

TU-025CLEM14-A-ZVG/DE


Campo di misura/regolazione		
Campo di misura	-50...150 °C	-58...302 °F
Risoluzione		
Risoluzione uscita analogica	[K]	0,1
Precisione / Deriva		
Precisione uscita analogica	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficiente di temperatura	[% dell'intervallo per 10 K]	0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C)
Tempi di reazione		
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	1 / 3; (secondo DIN EN 60751)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anni]	849
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	K009
Dati meccanici		
Peso	[g]	92,5
Materiali		1.4404 (AISI 316L); PPS; FKM
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L); FKM
Raccordo a processo		collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna
Diametro della sonda	[mm]	6
Lunghezza sonda EL	[mm]	25
Osservazioni		
Osservazioni	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione. in riferimento a UL: per l'utilizzo in un circuito elettrico a bassa tensione con protezione da sovracorrente secondo UL873 Tab.28.1 o I _{max} = 100/U _b (U _b = tensione del circuito elettrico)	
Quantità	1 pezzo	

Trasmettitore di temperatura


TU-025CLEM14-A-ZVG/DE

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH (DT04-3P)



Collegamento



OUT: Uscita analogica