




Flussostato

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI0555
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto			
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1	
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna	
Applicazione			
Fluidi		Liquidi	
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80	
Resistenza a pressione	[bar]	30	
Dati elettrici			
Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	> -10	
Tensione di esercizio	[V]	48 DC	
Corrente assorbita	[mA]	< 45	
Protezione da inversione di polarità		si	
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 20	
Ingressi/Uscite			
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1	
Uscite			
Numero totale uscite		1	

ST0510



Flussostato

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400
Protezione da cortocircuito	sì
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	sì

Campo di misura/regolazione

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	Potenzimetro
------------------------------------	--------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Commutazione	11 x LED
-------------	--------------	----------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



ST0510



Flussostato

SCR12ABAFPKG/US-100/48VDC

Collegamento

