


ST1200



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STM12ABB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	M12 x 1
---------------------	---------

Applicazione

Applicazione	campo ad alta temperatura
Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Liquidi

Applicazione	campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0100
--	---------

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	5...1500
----------------------------------	----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Liquidi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidi gassosi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

ST1200



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STM12ABB

Dati meccanici

Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M12 x 1
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		M12 x 1


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, Silflex-PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
WH =	bianco
YE =	giallo
GN =	verde