
ST2602

Flussostato

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo		G 1/4 filettatura esterna
Applicazione		
Fluidi		Liquidi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	30
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 20
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Uscite		
Numero totale uscite		1
Segnale di uscita		segnale di commutazione
Modello elettrico		PNP
Numero delle uscite digitali		1
Funzione uscita		NO / NC; (parametrizzabile)

ST2602

Flussostato

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	400	
Protezione da cortocircuito		si	
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di misura/regolazione			
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300	
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60	
Precisione / Deriva			
Gradiente di temperatura	[K/min]	15	
Tempi di reazione			
Tempo di risposta	[s]	1...10	
Software / Programmazione			
Taratura del punto di commutazione		Potenziometro	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80	
Grado di protezione		IP 67	
Dati meccanici			
Materiali		PBT-GF20	
Materiali a contatto con il fluido		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)	
Raccordo a processo		G 1/4 filettatura esterna	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	11 x LED
Accessori			
Fornitura		Guarnizioni: 2 x AMF 30	
		cacciavite	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

ST2602


Flussostato


SCR14ABAFPKG/10M/PH

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Collegamento





	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero