




Flussostato Vortex

SVM12XXD0KG/US-100



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1	
Campo di misura	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/2 DN6	
Applicazione		
Particolarità	contatti dorati	
Applicazione	per applicazioni industriali	
Montaggio	Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori	
Fluidi	acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti	
Temperatura del fluido	[°C]	-40...100
Min. pressione di scoppio	[bar]	25
Min. pressione di scoppio	[MPa]	2,5
Resistenza a pressione	[bar]	12
Resistenza a pressione	[MPa]	1,2
Indicazioni per la resistenza alla pressione	fino a 40° C	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	8...33 DC
Min. resistenza di isolamento	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe di isolamento	III	
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 2



Flussostato Vortex

SVM12XXD0KG/US-100

Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1	
Uscite		
Numero totale uscite	1	
Segnale di uscita	segnale analogico	
Numero delle uscite analogiche	1	
Uscita analogica corrente [mA]	4...20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))	
Carico max [Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800	
Campo di misura/regolazione		
Campo di misura	0,5...10 l/min	0,074...1,474 m/s
Precisione / Deriva		
Monitoraggio del flusso		
Precisione (nel campo di misura)	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (acqua)	
Ripetibilità	0,2; (% del valore finale)	
Tempi di reazione		
Monitoraggio del flusso		
Tempo di risposta [s]	0,5	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-15...85	
Indicazioni per la temperatura ambiente	temperatura del fluido > 0 °C: -30...85	
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-30...85	
Grado di protezione	IP 65	
Cavitazione	P(assoluto) scarico / P(differenza) > 5,5 per evitare cavitazione	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61326-2-3	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	con acqua / 10...61 Hz 1 mm
		con acqua / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [anni]	380	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta	
Dati meccanici		
Peso [g]	66	
Materiali	PA 6T	
Materiali a contatto con il fluido	ETFE; PA 6T; EPDM	
Coppia di serraggio [Nm]	12	
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/2 DN6	
Osservazioni		
Osservazioni	MW = valore letto	
	MEW = valore finale	

SV3150



Flussostato Vortex

SVM12XXD0KG/US-100

Quantità


1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento




OUT: Uscita analogica
Colori secondo DIN EN 60947-5-2
Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
WH = bianco

diagrammi e curve

Perdita di pressione

dP [mbar] DN6



dP Perdita di pressione

Q flusso


SV3150



Flussostato Vortex

SVM12XXD0KG/US-100

Durata d'uso minima 10 anni riferita
a flusso e alte temperature del fluido



resistenza alla pressione (bar)

