


ZB0864



Telecamera Ethernet per macchine mobili

O2MXOOKG/E3/GM/180



Caratteristiche del prodotto		
Angolo di apertura	[°]	180 x 130
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	9...30 DC
Potenza assorbita	[W]	2
Protezione da sovratensione		si; (fino a 80 VDC)
Sensore di immagine		CMOS rolling shutter 1/3" ad alta risoluzione, 1280H x 960V
Uscite		
Uscita video		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Campo di rilevamento		
Angolo di apertura	[°]	180 x 130
Interfacce		
Numero delle interfacce Ethernet		1
Protocollo		DHCPv4; static IPv4



Telecamera Ethernet per macchine mobili

O2MXOOKG/E3/GM/180

Nota sul protocollo		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	40...125
Grado di protezione		IP 67; IP 69K
Fluidi chimici	DIN12116	resistente agli acidi classe 2-3

Test / Certificazioni

EMC	DIN EN 61000-6-4	ambienti industriali
	DIN EN 61000-6-2	ambienti industriali
Test con nebbia salina	IEC 60068-2-52	

Dati meccanici

Peso	[g]	328,65
Raggio di piegatura minimo	[mm]	50; (Cavo)
Materiali	Corpo: alluminio anodizzato nero; Lenti: vetro float indurito chimicamente	

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Ethernet

Connettore: 1 x M12; codifica: D



1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -

Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione

Connettore: 1 x M12; codifica: A



1 Power
2 NC
3 0 V
4 NC