


Quadro di comando per acqua di raffreddamento

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filtro
- 2 Flussostati
- 3 Valvola per il bloccaggio dell'acqua
- 4 Valvola di non ritorno
- 5 Valvola di regolazione flusso
- 6 Sensori di pressione
- 7 pannello di copertura



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo per pinza di saldatura

Raccordo a processo

M22 x 1,5

Raccordo a processo per fornitura di acqua

Raccordo a processo

M22 x 1,5



Quadro di comando per acqua di raffreddamento

KWST WITH BALANCING VALVES

Monitoraggio del flusso		
Campo di misura	[l/min]	0...50
Applicazione		
Particolarità	contatti dorati	
Applicazione	Applicazioni industriali / automazione industriale; controllo dell'acqua di raffreddamento	
Montaggio	Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori; Tubo di connessione	
Grandezze di misura	flusso; Temperatura; pressione; totalizzatore	
Regolazione	manuale	
Fluidi	acqua; soluzioni di glicole	
Temperatura del fluido	[°C]	-10...80
Resistenza a pressione	[bar]	10
Componenti	Sensori di flusso ad ultrasuoni, SU7200	
	Pressostato elettronico, PN7594	
	Filtro	
	Valvola per il bloccaggio dell'acqua	
	Valvola di regolazione flusso	
	Valvola di non ritorno	
	pannello di copertura	
Uscite		
Segnale di uscita	segnale di commutazione	
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)	
Campo di misura/regolazione		
Monitoraggio della pressione		
Campo di misura	[bar]	0...10
Monitoraggio del flusso		
Campo di misura	[l/min]	0...50
Monitoraggio della temperatura		
Campo di misura	[°C]	-10...80
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 65; (sensori)	
Test / Certificazioni		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta	
Dati meccanici		
Peso	[g]	7781,2
Tipo di montaggio	staffa di montaggio con copertura protettiva	
Materiali	1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; Bronzo (2.1096.01); AlMgSi0,5 anodizzato; PA	
Materiali a contatto con il fluido	1.4404 (AISI 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; ceramica	

ZZ0057



Quadro di comando per acqua di raffreddamento

KWST WITH BALANCING VALVES

Raccordo a processo per pinza di saldatura	
Raccordo a processo	M22 x 1,5
Raccordo a processo per fornitura di acqua	
Raccordo a processo	M22 x 1,5
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Connettore: 3 x M12; Contatti: dorato	