


TS2069



Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200CLKD10-...../US/



Caratteristiche del prodotto		
Campo di misura	-40...90 °C	-40...194 °F
Raccordo a processo	Ø 10 mm	
Applicazione		
Particolarità	contatti dorati	
Elemento di misura	1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi	
Resistenza a pressione	[bar]	160
Profondità minima di immersione	[mm]	15
Dati elettrici		
Classe di isolamento	III	
Campo di misura/regolazione		
Campo di misura	-40...90 °C	-40...194 °F
Precisione / Deriva		
Precisione	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Tempi di reazione		
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	6 / 25; (secondo DIN EN 60751)
Condizioni ambientali		
Grado di protezione	IP 67	
Test / Certificazioni		
MTTF	[anni]	11415,5
Dati meccanici		
Peso	[g]	98
Corpo	Problemi di mēura	
Dimensioni	[mm]	Ø 10
Materiali	acciaio inox	
Materiali a contatto con il fluido	1.4404 (AISI 316L)	
Raccordo a processo	Ø 10 mm	
Diametro della sonda	[mm]	10
Osservazioni		
Osservazioni	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.	

TS2069



Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200KLKD10-...../US/

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

