




Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/3-CHANNEL

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 100 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación		evaluación de secuencias de impulsos para detectar si se alcanza una velocidad de rotación mínima en instalaciones; centrifugadoras; agitadores
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 3
Salidas		
Número de salidas relé		3
Poder de corte		4 A / 250 V AC (30 V DC)
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	50...500
Precisión / variaciones		
Histéresis	[% del Sr]	< 5
Repetibilidad	[% del Sr]	< 5



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/3-CHANNEL

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 100 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, verde
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Notas		*) diseño especial
Conexión eléctrica		
bornes: ...2,5 mm ²		
Conexión		