
DF2101

Módulo de alimentación para fusible electrónico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



1 campo de rotulación
2 estado LED
3 bornes con resorte de empuje IO-Link
4 borne con resorte de empuje 0 V
5 borne con resorte de empuje 24 V DC

Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	según MBTS/MBTP	
Tensión nominal DC	[V]	24	
Tensión de entrada DC	[V]	19,2...30	
Clase de protección		III	
Protección contra inversiones de polaridad		sí	
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 24 V DC)	[ms]	10	
Corriente de entrada (tensión nominal 24 V DC)	[A]	40	
Corriente de reposo	[mA]	10	
Interfaces			
Interfaz de comunicación		IO-Link	
Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link		1.1	
Modo SIO		no	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	20	
DeviceIDs compatibles		**Modo de funcionamiento**	**DeviceID**
		default	892
Nota		Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	

DF2101

Módulo de alimentación para fusible electrónico

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...70	
Grado de protección		IP 20; (en la parte frontal)	
Grado de suciedad		2	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 61000-6-3	emisión de perturbaciones
		EN 61000-6-2	inmunidad a perturbaciones
Datos mecánicos			
Peso	[g]	73	
Dimensiones	[mm]	80 x 12,5 x 98	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		estado	1 x LED, rojo / verde / naranja
Conexión eléctrica			

bornes con resorte de empuje:

leva/regleta de contactos:

Conexión

